


Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/6M



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	15
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 20
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	800
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	755

Mechanická data


Hmotnost [g]	245,8
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Označení závitu	M18 x 1



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/6M

Materiály	pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: EPDM	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá



diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

