



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OGS700

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Laserová ochranná třída	2
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
----------------------	--------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	30; ((30 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	675
Typ životnosti [h]	50000

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Max. průměr světelné skvrny [mm]	5
Rozměry světelné skvrny	Snímací vzdálenost



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...35
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Laserová ochranná třída		2
Poznámka k ochraně před laserem	Pozor:	Laserové světlo
	impulsní výkon:	<= 1 mW
	Vlnová délka:	675 nm
	Frekvence:	0,55 kHz
	Délka impulzu:	900 µs
	Nedívejte se do paprsku.	
	Vyhňte se působení laserového světla	
	laserová třída:	2
		EN 60825-1
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,062
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno		
		



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Připojení

