


## Jednocestná světelná závora - přijímač

OHE-DPKG/0,20M/AS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O8E204

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Vlastnosti výrobku

|             |                |
|-------------|----------------|
| Druh světla | červené světlo |
| Pouzdro     | Kvádrové       |

## Oblast nasazení

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Funkční princip | Jednocestná světelná závora |
|-----------------|-----------------------------|

## Elektrická data

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Provozní napětí [V]       | 10...30 DC     |
| Proudový odběr [mA]       | < 10           |
| Třída krytí               | III            |
| Ochrana proti přepólování | ano            |
| Druh světla               | červené světlo |
| Vlnová délka [nm]         | 660            |

## Výstupy

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Elektrické provedení                                      | PNP              |
| Výstupní funkce                                           | Spínaný na "tmu" |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50               |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 200              |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano              |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný        |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano              |

## Měřicí oblast

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vysílač / přijímač     | Přijímač |
| Snímací vzdálenost [m] | < 1,2    |
| Nastavitelný rozsah    | ne       |



## Jednocestná světelná závora - přijímač

OHE-DPKG/0,20M/AS

| Reakční doby                               |                |                          |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Doba odezvy                                | [s]            | < 2,5                    |
| Okolní podmínky                            |                |                          |
| Okolní teplota                             | [°C]           | -20...50                 |
| Krytí                                      |                | IP 67                    |
| Schválení / zkoušky                        |                |                          |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC)      | EN 60947-5-2   |                          |
| Mechanická data                            |                |                          |
| Hmotnost                                   | [g]            | 14,8                     |
| Pouzdro                                    |                | Kvádrové                 |
| Rozměry                                    | [mm]           | 25,1 x 7,6 x 12,5        |
| Materiály                                  |                | ABS                      |
| Materiál optické čočky                     |                | PMMA                     |
| Přizpůsobení čočky                         |                | stranová optika          |
| Zobrazení / ovládací prvky                 |                |                          |
| Zobrazení                                  | Spínací stav   | 1 x LED, žlutá           |
|                                            | Nejistá oblast | 1 x LED, žlutá blikající |
| Upozornění                                 |                |                          |
| Obsah balení                               |                | 1 ks                     |
| Elektrické připojení                       |                |                          |
| Kabel: 0,2 m, PVC                          |                |                          |
| konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A |                |                          |



### Připojení

