


OJP200



Reflexní světelná závora

OJP-DPKG/SO/AS



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Polarizační filtr
Funkční princip		Reflexní světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 20
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
Ochrana proti zkratu		ano



Reflexní světelná závora

OJP-DPKG/SO/AS

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí oblast			
Dosah na odrazku [m]		1,8; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)	
Nastavitelný rozsah		ne	
Max. průměr světelné skvrny [mm]		64	
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu	
Polarizační filtr k dispozici		ano	
Okolní podmínky			
Okolní teplota [°C]		-25...60	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
MTTF [let]		905	
Mechanická data			
Hmotnost [g]		15,6	
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry [mm]		35 x 11 x 24	
Materiály		ABS; SEPS	
Materiál optické čočky		PMMA	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění			
Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A			

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Reflexní světelná závora

OJP-DPKG/SO/AS

Připojení

