


Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US100



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Typ závitů

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	15
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	624

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 20
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	800
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	755

Mechanická data

Hmotnost [g]	49,1
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 60



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-OOKG/US100


Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení





diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

