




Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-000A



1 Tlačítko bez funkce



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Max. příkon	[VA]	4
Třída krytí		II
Odolnost proti přepólování		ne
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Odolné proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 25
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	2500
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu



Jednocestná světelná závora - vysílač

OLS-000A

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	316
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	163,5
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	75 x 27 x 62
Materiály		PA; PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ² ; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5		
Připojení		

