


Reflexní světelná závora

OMP-FKOW/T/LS-500



přijímač ve spodní optice
vysílač v horní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	24...240 AC/DC
Max. příkon	[VA]	6
Třída krytí		II
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Typ životnosti	[h]	100000
Referenční teplota pro životnost	[°C]	25

Výstupy

Elektrické provedení	relé
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Zatížitelnost kontaktů	3A / 250 V AC
Spínací frekvence AC [Hz]	10
Spínací frekvence DC [Hz]	10




Reflexní světelná závora

OMP-FKOW/T/LS-500

Ochrana proti zkratu		ne
Časové funkce	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Měřicí oblast		
Dosah na odrazku	[m]	13,5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Polarizační filtr k dispozici		ano
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...40
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	198,5
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	73 x 45 x 49
Materiály		ABS zesílený skelnými vlákny
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A; Uzamčení: Hliník, Bezbarvě eloxováno





Reflexní světelná závora

OMP-FKOW/T/LS-500

Připojení

