



Reflexní světelný snímač

OGT-DBOA/90-250V

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OG0040

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitů

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	90...250 AC/DC
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	9,5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	9,5
Minimální zátěžový proud	[mA]	10
Max. zbytkový proud	[mA]	5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	200
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	50



Reflexní světelný snímač

OGT-DBOA/90-250V

Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	25
Spínací frekvence DC	[Hz]	70
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[mm]	< 100; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise)
--------------------	------	--

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M18 x 1
Označení závitu		M18 x 1
Materiály		Mosaz Niklovaný
Materiál optické čočky		sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Připojení



Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá