



Reflexní světelná závora

OPR-FBOW/3L

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OA0104 nebo OA0105

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC
Proudový odběr	[mA]	14; ((24 V))
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	4
Max. zbytkový proud	[mA]	6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	350
Spínací frekvence AC	[Hz]	15
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
--------------------	-----	--



Reflexní světelná závora

OPR-FBOW/3L

Dosah na odrazku	[m]	0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)	
Nastavitelný rozsah		ano	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-20...80	
Krytí		IP 65	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
		EN 55011	třída B
Mechanická data			
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry	[mm]	86 x 28 x 142	
Materiály		PPO upravené	
Materiál optické čočky		sklo	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
přípojové svorky: ...1,5 mm²			
Připojení			

