



Reflexní světelný snímač

OPT-FBOW/3L

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OA0108 nebo OA0109

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC
Proudový odběr	[mA]	14; ((24 V))
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	4
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	350
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	15
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne



Reflexní světelný snímač

OPT-FBOW/3L

Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	< 1300; (bílý papír 200 x 200 mm)
Nastavitelný rozsah		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	86 x 28 x 142
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ²		
Připojení		

