



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...90 AC/DC
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	9,5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	9,5
Minimální zátěžový proud	[mA]	10
Max. zbytkový proud	[mA]	5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	250
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	50
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	25
Spínací frekvence DC	[Hz]	70



Reflexní světelná závora

OGR-DBOA/S

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m] < 2,5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...80

Krytí IP 67

Mechanická data

Pouzdro Typ závitu

Rozměry [mm] M18 x 1

Označení závitu M18 x 1

Materiály Mosaz Niklovaný

Materiál optické čočky sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení Spínací stav 1 x LED, žlutá

Příslušenství

Dodané položky upevňovací matice: 2


Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Připojení



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá