


Zesilovač pro vláknovou optiku

OGF-DNKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OK5002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitů

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...50 DC
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	160
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 0,08; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost [mm]	< 15; (Reflexní světelný snímač)

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky



Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B



Zesilovač pro vláknovou optiku

OGF-DNKG

Mechanická data		
Pouzdro	Typ závitu	
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	Mosaz Niklovaný	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
	Pojistná matice	
Upozornění		
Upozornění	Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky	
	odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá