




Jednocestná světelná závora - přijímač

ORE-V



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

MTTF [let]	49633
------------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	59
--------------	----



Jednocestná světelná závora - přijímač

ORE-V

Pouzdro	Kvádrové
Materiály	PPO upravené
Přizpůsobení čočky	stranová optika

Příslušenství

Dodané položky Upevňovací úhelník: 1, E20212


Upozornění

Obsah balení 1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Připojení



WH = Barvy vodičů :
screen = bílá
Stínění