

Jednocestná světelná závora - vysílač


OGS-00KG/US-100

Položka již není dostupná - archívní záznam

Náhradní artikly: OGS200 + OGE200 nebo OGS500 + OGE500

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Bedingt durch die geänderte Lichtart müssen Sender und Empfänger zusammen ersetzt werden



1 Tlačítko

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Typ závitů

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Funkční princip	Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 17
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 15
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	2000
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
----------------	------	----------



Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US-100

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 72
Označení závitu	M18 x 1
Materiály	PBT
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

