


Jednocestná světelná závora - přijímač

OSE-FNKG/T

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	20; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	250
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano
Časové funkce [s]	0,01...5



Jednocestná světelná závora - přijímač

OSE-FNKG/T

Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač
Snímací vzdálenost [m]		< 20
Nastavitelný rozsah		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry [mm]		80 x 28 x 95
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací úhelník
		Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ²		
Připojení		

