


Reflexní světelná závora

OSR-FPKG/T

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OS5016

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Potenciometrický trimr
2 Citlivost potenciometru
přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	30; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano



Reflexní světelná závora

OSR-FPKG/T

Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano
Časové funkce [s]	0,01...5

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	< 10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Hmotnost [g]	0,276
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	80 x 28 x 95
Materiály	PPO upravené
Materiál optické čočky	sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20210
	Šroubovák

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5

Připojení

