


Reflexní světelný snímač

OGT-FPKG/V4A/10M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OGT301

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Tlačítko

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...36 DC

Proudový odběr [mA] < 30

Třída krytí II

Ochrana proti přepólování ano

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Výstupní funkce Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 200

Spínací frekvence DC [Hz] 500

Ochrana proti zkratu ano

Typ ochrany proti zkratu Taktovaný

Ochrana proti přetížení ano

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [mm] < 600; (bílý papír 200 x 200 mm)

Nastavitelný rozsah ano

Max. průměr světelné skvrny [mm] 169

Rozměry světelné skvrny při maximální snímací vzdálenosti

Okolní podmínky



Okolní teplota [°C] -25...80



Reflexní světelný snímač

OGT-FPKG/V4A/10M

Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Typ závitu	
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 63	
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT	
Materiál optické čočky	PMMA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :
BN = hnědá
BU = modrá
BK = černá