




Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-OOKG/FO/0,15M/US



1 Tlačítko bez funkce



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		červené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 19
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660
Výstupy		
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 10



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Max. průměr světelné skvrny [mm]	1000
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	1773

Mechanická data	
Hmotnost [g]	52,05
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	35 x 24 x 11
Materiály	pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
Materiál optické čočky	sklo
Přízpůsobení čočky	Čelní optika

Zobrazení / ovládací prvky	
Zobrazení	Provoz 1 x LED, zelená

Příslušenství	
Dodané položky	Základní upevnění: 1, E20964
	Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16
	pružinové podložky: 2
	matice: 2

Upozornění	
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 0,15 m, PVC	

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Hytrel 8068; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno





Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Připojení

