


Jednocestná světelná závora - přijímač

OUE-HNKG/US-100-DNO

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OU5009

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



přijímač ve vrchní optice

Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...50 DC

Proudový odběr

[mA]

20; ((24 V))

Třída krytí

II

Ochrana proti přepólování

ano

Výstupy

Elektrické provedení

NPN

Výstupní funkce

Spínaný na "světlo"

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC

[V]

2,5

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC

[mA]

250

Spínací frekvence DC

[Hz]

140

Ochrana proti zkratu

ano

Typ ochrany proti zkratu

Taktovaný

Ochrana proti přetížení

ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač

Přijímač

Snímací vzdálenost

[m]

< 6

Nastavitelný rozsah

ano

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...80

Krytí

IP 67



Jednocestná světelná závora - přijímač

OUE-HNKG/US-100-DNO

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	28 x 16 x 51	
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	sklo	

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací úhelník
----------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

