




Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-OOKG/FO/AS



1 Tlačítko bez funkce



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 19
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač



Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/FO/AS

Snímací vzdálenost	[m]	< 5
--------------------	-----	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
----------------	------	----------

Krytí		IP 67
-------	--	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
---------------------------------------	--------------	--

MTTF	[let]	1759
------	-------	------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	26,6
----------	-----	------

Pouzdro		Kvádrové
---------	--	----------

Rozměry	[mm]	35 x 24 x 11
---------	------	--------------

Materiály		pouzdro: ABS; upevnění: litý zinek; LED okénko: SEPS; Tlačítko: SEPS
-----------	--	--

Materiál optické čočky		sklo
------------------------	--	------

Přizpůsobení čočky		Čelní optika
--------------------	--	--------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Příslušenství

Dodané položky		Základní upevnění: 1, E20964
----------------	--	------------------------------

Upevňovací šrouby: 2 x M3 x 16

pružinové podložky: 2

matice: 2

Upozornění

Upozornění		napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
------------	--	--

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Jednocestná světelná závora - vysílač

OJS-00KG/FO/AS

Připojení

