


Infračervený teplotní senzor

OWF-9000-ABOA

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TW7011 + E35061 + E35065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Válcové

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

20...250 AC/DC

Odolnost proti přepólování

ne

Výstupy

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC

[V]

10,5

Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC

[V]

10,5

Minimální zátěžový proud

[mA]

15

Max. zbytkový proud

[mA]

7

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC

[mA]

50



Infračervený teplotní senzor

OWF-9000-ABOA

Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	20
Spínací frekvence DC	[Hz]	25
Odolné proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne

Měřicí oblast

Detekce rozsahu hystereze	[%]	1...15
---------------------------	-----	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky		sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství


Dodané položky		vláknová optika s hliníkovým spirálovým pláštěm
----------------	--	---

Upozornění

Upozornění		Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"





Infračervený teplotní senzor

OWF-9000-ABOA

Připojení



Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující