




Infračervený teplotní senzor

OWS-7520-ABOA



Vlastnosti výrobku

Pouzdro

Válcové

Elektrická data

Provozní napětí [V]

20...250 AC/DC

Odolnost proti přepólování

ne

Výstupy

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]

10,5

Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]

10,5

Minimální zátěžový proud [mA]

15

Max. zbytkový proud [mA]

7

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]

50

Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Spínací frekvence AC [Hz]

20

Spínací frekvence DC [Hz]

25

Odolné proti zkratu

ne

Ochrana proti přetížení

ne

Měřicí oblast

Detekce rozsahu hystereze [%]

1...15

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...60

Krytí

IP 65



Infračervený teplotní senzor

OWS-7520-ABOA

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro	Válcové
Rozměry [mm]	Ø 58 / L = 150
Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky	sklo

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění


Upozornění	Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"



Připojení

Upozornění : válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující