


Jednocestná světelná závora - přijímač

OWE-FPKG/0,1M/US

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OJ5067

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Empfänger in unterer und oberer Optik

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	25; ((36 V))
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200
Spínací frekvence DC [Hz]	250
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano





Jednocestná světelná závora - přijímač

OWE-FPKG/0,1M/US

Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač
Snímací vzdálenost	[m]	< 4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	36 x 60 x 10
Materiály		ABS zesílený skelnými vlákny
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,1 m, PVC		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		



Připojení





Jednocestná světelná závora - přijímač

OWE-FPKG/0,1M/US

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

