


LASER reflexní světelná závora

OJR-DPKG/SO/AS

Prodej ukončen

Náhradní artikly: O6P202

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 20
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5



LASER reflexní světelná závora

OJR-DPKG/SO/AS

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	200
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast	
Dosah na odrazku [m]	1,8; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	64
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	905

Mechanická data	
Hmotnost [g]	15,5
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	35 x 11 x 24
Materiály	ABS; SEPS
Materiál optické čočky	PMMA
Přizpůsobení čočky	stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá

Upozornění	
Upozornění	napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A	





LASER reflexní světelná závora

OJR-DPKG/SO/AS

Připojení

