


Infračervený teplotní senzor

OWL-7506-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: TW7001 + E35065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Válcové
---------	---------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...55 DC
Proudový odběr [mA]	< 20
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Detekce rozsahu hystereze [%]	1...15
-------------------------------	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 65



Infračervený teplotní senzor

OWL-7506-BPKG

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Hmotnost	[g]	1417,8
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiály		pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky		sklo

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"



Připojení

