


Zesilovač pro vláknovou optiku

OKF-FNKG/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OK5022

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...50 DC
Proudový odběr [mA]	< 30; ((24 V))
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	120
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast



Snímací vzdálenost [m]	0...0,12; (Jednocestná světelná závara)
Snímací vzdálenost [mm]	0...40; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah	ano



Zesilovač pro vláknovou optiku

OKF-FNKG/6M

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	529
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	50 x 19 x 35
Materiály		PPO upravené
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		Šroubovák
		Upevňovací šrouby: 2 x M4 x 25
		Podložky: 2
		pružinové podložky: 2
		matice: 2
Upozornění		
Upozornění	Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky	
	odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky	
	Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky	
	odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky	
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá

WH = bílá