


Reflexní světelný snímač

OKT-FPKG/US-100

Prodej ukončen

Náhradní artikly: O6T201

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	Kvádrové
---------	----------

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...50 DC
Proudový odběr	[mA]	30; ((24 V))
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano

Výstupy

Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (Programovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	50
Ochrana proti zkratu		ano

Reflexní světelný snímač

OKT-FPKG/US-100

Připojení

