

Jednocestná světelná závora - vysílač

OMS-000W/LS-500



přijímač ve spodní optice
vysílač v horní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	24...240 AC/DC
Max. příkon	[VA]	6
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Typ životnosti	[h]	100000
Referenční teplota pro životnost	[°C]	25

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
----------------------	----

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 50
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	320




Jednocestná světelná závora - vysílač

OMS-000W/LS-500

Rozměry světelné skvrny		Snímací vzdálenost	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...40	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	187,787	
Pouzdro		Kvádrové	
Rozměry	[mm]	73 x 45 x 49	
Materiály		ABS zesílený skelnými vlákny	
Materiál optické čočky		PMMA	
Přizpůsobení čočky		stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A; Uzamčení: Hliník, Bezbarvě eloxováno



Připojení

