


Jednocestná světelná závora - vysílač

OMS-OOKG/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



přijímač ve spodní optice
vysílač v horní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 80
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	880

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 50
Nastavitelný rozsah	ne



Jednocestná světelná závora - vysílač

OMS-00KG/US-100

Max. průměr světelné skvrny [mm]	320
Rozměry světelné skvrny	Snímací vzdálenost

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...40
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
---------------------------------------	----------------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	68,039
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	73 x 45 x 49
Materiály	ABS zesílený skelnými vlákny
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: Hliník, Bezbarvě eloxováno



Připojení

