



Reflexní světelná závora

OPR-FBOW

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OA0104 nebo OA0105

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	35...250 AC
Proudový odběr	[mA]	< 10
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	7,5
Max. zbytkový proud	[mA]	6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	15
Ochrana proti zkratu		ne



Reflexní světelná závora

OPR-FBOW

Ochrana proti přetížení	ne	
Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[m]	0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Dosah na odrazku	[m]	0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah	ano	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry	[mm]	86 x 28 x 142
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	sklo	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²		
Připojení		

