



Reflexní světelný snímač

OPT-FBOW/3L/TW3M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OM0010

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC
Proudový odběr	[mA]	14; ((24 V))
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Výstupy

Výstupní funkce		Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	4
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	350
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC	[Hz]	15
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne



Reflexní světelný snímač

OPT-FBOW/3L/TW3M

Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[mm]	< 3000; (bílý papír 200 x 200 mm)
Nastavitelný rozsah		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	86 x 28 x 142
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm ²		
Připojení		

