


Jednocestná světelná závora - vysílač

ORS-V



Vlastnosti výrobku

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení na spínací zesilovač OV5012, OV0010
Druh světla	Infračervené světlo
Vlnová délka [nm]	950

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky


Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	57078



Jednocestná světelná závora - vysílač

ORS-V

Mechanická data	
Hmotnost [g]	59,5
Pouzdro	Kvádrové
Materiály	PPO upravené
Přizpůsobení čočky	stranová optika
Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20212
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Připojení	



RD = Barvy vodičů :
screen = červená
Stínění