




Jednocestná světelná závora - vysílač

OSS-000A



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...250 AC/DC
Proudový odběr	[mA]	18
Třída krytí		II
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Spínací frekvence AC	[Hz]	25
Spínací frekvence DC	[Hz]	100
Ochrana proti zkratu		ne
Ochrana proti přetížení		ne
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		vysílač
Snímací vzdálenost	[m]	< 20
Nastavitelný rozsah		ne



Jednocestná světelná závora - vysílač

OSS-000A

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	1036
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	265
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	80 x 28 x 95
Materiály		PPO upravené
Materiál optické čočky		sklo
Přizpůsobení čočky		stranová optika
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20210 Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Průchodka: M20 X 1,5		
Připojení		

