


Jednocestná světelná závora - přijímač

OTE-FPKG/24V/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Potenciometr
přijímač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Pouzdro Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip Jednocestná světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...36 DC
Proudový odběr [mA]	30; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast



Vysílač / přijímač	Přijímač
Snímací vzdálenost [m]	< 10
Nastavitelný rozsah	ano



Jednocestná světelná závora - přijímač

OTE-FPKG/24V/6M

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	75 x 19 x 30
Materiály		PBT
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Připojení		



BN =
 BU =
 BK =

Barvy vodičů :
 hnědá
 modrá
 černá