




Jednocestná světelná závora - přijímač

OUE-DPKG/US-100-DPS



přijímač ve vrchní optice



Vlastnosti výrobku		
Druh světla		Infračervené světlo
Pouzdro		Kvádrové
Oblast nasazení		
Funkční princip		Jednocestná světelná závora
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Proudový odběr	[mA]	20; ((24 V))
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	140
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Vysílač / přijímač		Přijímač
Snímací vzdálenost	[m]	< 6
Nastavitelný rozsah		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80




Jednocestná světelná závora - přijímač

OUE-DPKG/US-100-DPS


Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF [let]	618	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	73	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	28 x 16 x 51	
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	sklo	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20211	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení



Jednocestná světelná závora - přijímač

OUE-DPKG/US-100-DPS

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

