


OWF-9000-BPKG

Náhradní artikly: TW7011 + E35061 + E35065

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Pouzdro	Válcové
---------	---------

Pouzdro	Válcové
---------	---------

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Provozní napětí	[V]	10...55 DC
-----------------	-----	------------

Proudový odběr	[mA]	< 20
----------------	------	------

Třída krytí	II
-------------	----

Ochrana proti přepólování	ano
---------------------------	-----

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
---	-----	-----

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400
---	------	-----

Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
----------------------	------	------

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
--------------------------	-----------



Infračervený teplotní senzor

OWF-9000-BPKG

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Detekce rozsahu hystereze [%]	1...15
-------------------------------	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B

Mechanická data

Pouzdro	Válcové
Rozměry [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiály	pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem
Materiál optické čočky	sklo

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Příslušenství


Dodané položky	vláknová optika s hliníkovým spirálovým pláštěm
----------------	---

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"



Připojení

