




Omyvatelný tlakový senzor

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P

Prodej ukončen

Náhradní artikly: PM1504 + E30482
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 7-segmentový LED displej
- 2 Programovací tlačítko



Vlastnosti výrobku				
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1			
Měřicí rozsah	-0,5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa	-0,05...1 MPa
Procesní připojení	závitové připojení G 3/4 vnější závit			
Oblast nasazení				
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty			
Aplikace	vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl			
Montáž	otočné pouzdro 350°			
Média	Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média			
Teplota média	[°C]	-25...80		
Min. destrukční tlak	150 bar	2175 psi	15000 kPa	
Odolnost proti tlaku	50 bar	725 psi	5000 kPa	
Druh tlaku	relativní tlak			
Bez mrtvého prostoru	ano			
Elektrická data				
Provozní napětí	[V]	20...30 DC		
Proudový odběr	[mA]	< 60		



Omyvatelný tlakový senzor

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P

Min. izolační odpor	[MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	0,2
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	---

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení	PNP/NPN
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA] 250
Spínací frekvence DC	[Hz] < 170
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup	[mA] 4...20; (škálovatelný 1:4)
Maximální zátěž	[Ω] ($U_b - 10\text{ V}$) / 20 mA
Analogový napěťový výstup	[V] 0...10; (škálovatelný 1:4)
Min. zatěžovací odpor	[Ω] 2000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-0,5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa	-0,05...1 MPa
Spínací bod SP	-0,45...9,99 bar	-7...145 psi	-45...999 kPa	
Zpětný spínací bod rP	-0,5...9,94 bar	-7...144 psi	-50...994 kPa	
Analogový startovací bod	-0,5...7,49 bar	-7...109 psi	-50...749 kPa	
Analogový koncový bod	2...9,99 bar	29...145 psi	200...999 kPa	
V krocích po	0,01 bar	1 psi	1 kPa	
Nastavení z výroby		SP1 = 2,50 bar ASP = 0,00 bar	rP1 = 2,30 bar AEP = 9,99 bar	

Přesnost / odchylky

Opakovací přesnost	[% rozpětí]	< ± 0,1; (při teplotních výchylnkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky	[% rozpětí]	< ± 0,6; (Turn down 1:1, linearita, zahrnuje hysterezi a opakovatelnost měření, nastavení mezní hodnoty podle DIN EN IEC 62828-1)
Odchylka linearity	[% rozpětí]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze	[% rozpětí]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita	[% rozpětí]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Teplotní koeficient nulového bodu	[% rozpětí / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)



Omyvatelný tlakový senzor

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P

Teplotní koeficient rozpětí [% rozpětí / 10 K]		< ± 0,2; (0...80 °C)
Reakční doby		
Doba odezvy [ms]	< 3	
Hodnota tlumicího procesu dAP [s]	0...4	
Tlumení analogového výstupu dAA v krocích [s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2	
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms]	3	
Software / programování		
Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proud / napěťový výstup; Utlumení; přizpůsobení zobrazovaných hodnot; displej lze otáčet a vypnout; Zobrazovací jednotka; Nulový bod; rozpětí	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...80	
Skladovací teplota [°C]	-40...100	
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	170	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	308,5	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM	
Materiál, který je v kontaktu s médii	keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; FKM; PTFE	
Min. tlakových cyklů	100 millionů	
Procesní připojení	závitové připojení G 3/4 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, červená
	Funkční signalizace	7-segmentový LED displej
	Měřené hodnoty	7-segmentový LED displej
Zobrazovací jednotka	bar; psi; kPa	
Upozornění		
Upozornění	Prodej ukončen	
Obsah balení	1 ks	

Omyvatelný tlakový senzor

PF-010-REB34-MFRKG/US/ /P

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



OUT1
OUT2

Spínací výstup
Spínací výstup
Analogový výstup