




Tlakový senzor

PT-010-SEG14-A-ZVG/AM



1 Těsnění



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1			
Měřicí rozsah	0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
Procesní připojení	závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2)			

Oblast nasazení

Aplikace	pro mobilní nasazení		
Média	kapalná a plynná média		
Teplota média [°C]	-40...125		
Min. destrukční tlak	300 bar	4350 psi	30 MPa
Odolnost proti tlaku	25 bar	360 psi	2,5 MPa
Poznámka k tlakové odolnosti	staticky		
Vakuová odolnost [mbar]	-1000		
Druh tlaku	relativní tlak		

Elektrická data

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 0,1

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
------------------------	------------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20



Tlakový senzor

PT-010-SEG14-A-ZVG/AM

Maximální zátěž	[Ω]	(Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω			
Odolné proti zkratu		ano			
Ochrana proti přetížení		ano			
Měřicí / nastavovací rozsah					
Měřicí rozsah		0...10 bar	0...145 psi	0...1000 kPa	0...1 MPa
Přesnost / odchylky					
Opakovací přesnost	[% rozpětí]	< ± 0,05; (při teplotních výchylných < 10 K)			
Odchylka od charakteristiky	[% rozpětí]	< ± 0,8; (vč. odchylky přesnosti závitu, chyb nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze)			
Odchylka linearity	[% rozpětí]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)			
Odchylka hystereze	[% rozpětí]	< ± 0,2			
Dlouhodobá stabilita	[% rozpětí]	< ± 0,1; (za 6 měsíců)			
Teplotní koeficient nulového bodu	[% rozpětí / 10 K]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)			
Teplotní koeficient rozpětí	[% rozpětí / 10 K]	< ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)			
Reakční doby					
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu	[ms]	2			
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-40...100			
Skladovací teplota	[°C]	-40...100			
Krytí		IP 67; IP 69K			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		v souladu s UN ECE R10, rev. 5	(Odpovídá standardu E1)		
		ISO 11452-2	100 V/m		
		DIN EN 61326-1			
Odolnost vůči rázům		DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)		
Odolnost proti vibracím		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
MTTF	[let]	700			
Směrnice pro tlaková zařízení		Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání			
Mechanická data					
Hmotnost	[g]	63			
Materiály		1.4542 (17-4 PH / 630); nerezová ocel (1.4404 / 316L); PPS			
Materiál, který je v kontaktu s médii		1.4542 (17-4 PH / 630)			
Min. tlakových cyklů		60 milionů; (při 1,2x jmenovitého tlaku)			
Utahovací moment	[Nm]	25...35; (doporučený utahovací moment; V závislosti na mazání, těsnění a tlaku)			
Procesní připojení		závitové připojení G 1/4 vnější závit (DIN EN ISO 1179-2)			
Těsnění procesního připojení		HNBR (DIN EN ISO 1179-2)			
Integrovaný omezovací prvek		ano			
Upozornění					
Upozornění		BFSL = BFSL			
		LS = Nastavení mezního bodu			

Tlakový senzor

PT-010-SEG14-A-ZVG/AM

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x AMP-Superseal



Připojení




OUT

Analogový výstup

diagramy a grafy

charakteristická křivka zátěže
proudového výstupu



1: Maximální zátěž

2: min. zátěž