




Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



1 M2,5 x 0,5 Hloubka 6 mm



Vlastnosti výrobku	
Rozlišení	1...10000; (parametrizovatelný; Nastavení z výroby: 1024) rozlišení
Komunikační rozhraní	IO-Link
Provedení hřídele	Jednostranně otevřena dutá hřídel
Průměr hřídele [mm]	6
Oblast nasazení	
Funkční princip	inkrementální
Detekční systém	magnetický
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	4,75...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 150
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	0,5
Max. počet otáček elektr. [U/min]	12000
Výstupy	
Elektrické provedení	HTL/TTL
Spínací frekvence [kHz]	1000
Nastavení z výroby	Výstupní funkce: HTL (50 mA)
Ochrana proti zkratu	ano
Fázový posun A a B [°]	90
Měřicí / nastavovací rozsah	
Rozlišení	1...10000; (parametrizovatelný; Nastavení z výroby: 1024) rozlišení
Přesnost / odchylky	
Přesnost [°]	0,1
Software / programování	
Parametrizační možnost	Rozlišení; Směr otáčení; HTL; TTL



Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Mód SIO	ano	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	2,3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...80
Poznámka k okolní teplotě	při volně položeném kabelu: -25 °C	
Skladovací teplota	[°C]	-40...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95; (Kondenzace není přípustná)
Krytí	IP 65; IP 66; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 64)	
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům		100 g
Odolnost proti vibracím		20 g
MTTF	[let]	292
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	318,5
Rozměry	[mm]	Ø 36,5 / L = 58,5
Materiály	Příruba: Hliník; pouzdro: nerezová ocel (1.4521 / 444); kabelová zástrčka: PA	
Utahovací moment	[Nm]	< 0,7; (Upevňovací šroub)
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	12000
Max. počáteční krouticí moment	[Nm]	1
Referenční teplota	[°C]	20
Provedení hřídele	Jednostranně otevřena dutá hřídel	
Průměr hřídele	[mm]	6
Materiál hřídele	Nerezová ocel	
Montážní hloubka hřídele	[mm]	18
Max. axiální přesazení hřídele	[mm]	0,5
Upevňovací příruba	Ø 36.5 mm	
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; použitelný jako radiální i axiální; 5 x 0,14 mm²		
IO-Link		
hnědá	L+	
bílá	nepoužívá se	
modrá	L-	
šedá	nepoužívá se	
černá	IO-Link	
Stínění	pouzdro	



Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí


INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

rotační senzor

hnědá	UB
bílá	A
modrá	GND
šedá	B
černá	Z/0-Pulse (90 deg)
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)