

RB-0100-I24/L4

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!





Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RB-0100-I24/L4

Odolnost proti vibracím	10 g (55...2000 Hz)
-------------------------	---------------------

Mechanická data

Hmotnost [g]	553,6
Rozměry [mm]	Ø 35 / L = 52,5
Materiály	Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min]	10000
Max. počáteční krouticí moment [Nm]	1
Referenční teplota [°C]	20
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6
Materiál hřídele	ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	5
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	10


Elektrické připojení

Kabel: 4 m, PUR; použitelný jako radiální i axiální

hnědá	A
zelená	A V A
šedá	B
růžová	0 V B
červená	0-Index
černá	0 V 0-Index
hnědá/zelená	L+ (Up)
bílá/zelená	L- 0 V (Un)
fialová	Porucha převrácený
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)