



Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN-0360-G24/N1A

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 M4 Hloubka 5 mm

Vlastnosti výrobku

Rozlišení	360 rozlišení
Komunikační rozhraní	paralelní
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 150
Max. počet otáček elektr. [U/min]	6000

Výstupy

Elektrické provedení	HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	20
Typ ochrany proti zkratu	< 60 s
Druh kódu	Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel))

Měřicí / nastavovací rozsah

Rozlišení	360 rozlišení
-----------	---------------

Rozhraní

Komunikační rozhraní	paralelní
----------------------	-----------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...85
Skladovací teplota [°C]	-30...100



Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN-0360-G24/N1A

Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	98
Kytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím	10 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Materiály	Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min]	10000
Max. počáteční krouticí moment [Nm]	1
Referenční teplota [°C]	20
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6
Materiál hřídele	ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	20


Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Radialní

hnědá	10...30V
žlutý/hnědý	10...30V Senzor
bílá	0V
bílý/žlutý	0V Senzor
zelená	Uvolnění A převrácený 5...30V
žlutá	Uvolnění B převrácený 5...30V
bílý/šedý	Bit 10 (MSB) převrácený
hnědá/zelená	Bit 10 (MSB)
bílá/zelená	Bit 9
červená/modrá	Bit 8
šedá/růžová	Bit 7
fialová	Bit 6
černá	Bit 5
červená	Bit 4
modrá	Bit 3
růžová	Bit 2
šedá	Bit 1
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



Uvolnění A převrácený

Uvolnění B převrácený

stopy 3...10

stopy 1...2