

Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN-0360-G24/L1B

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 M4 Hloubka 5 mm



Vlastnosti výrobku

Rozlišení	360 kroky; 9 Bit
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	10

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 150
Max. počet otáček elektr. [U/min]	6000

Výstupy

Elektrické provedení	HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	20
Druh kódu	Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel))

Měřicí / nastavovací rozsah

Rozlišení	360 kroky; 9 Bit
-----------	------------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...85
Skladovací teplota [°C]	-30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	98
Krytí	IP 64



Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN-0360-G24/L1B

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím	10 g (55...2000 Hz)

Mechanická data


Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiály		Hliník
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	10000
Max. počáteční kroutící moment	[Nm]	1
Referenční teplota	[°C]	20
Provedení hřídele		plná hřídel
Průměr hřídele	[mm]	10
Materiál hřídele		ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	20

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Axialní

hnědá	10...30V
žlutý/hnědý	10...30V Senzor
bílá	0V
bílý/žlutý	0V Senzor
zelená	Uvolnění A převrácený 5...30V
žlutá	Uvolnění B převrácený 5...30V
bílý/šedý	Bit 9 (MSB) převrácený
hnědá/zelená	Bit 9 (MSB)
bílá/zelená	Bit 8
červená/modrá	Bit 7
šedá/růžová	Bit 6
fialová	Bit 5
černá	Bit 4
červená	Bit 3
modrá	Bit 2
růžová	Bit 1
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm	 Uvolnění A převrácený Uvolnění B převrácený stopy 3...10 stopy 1...2
-------------------	---