




Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RU-1024-I05/P1

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Rozlišení		1024 rozlišení
Provedení hřídele		plná hřídel
Průměr hřídele	[mm]	6
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	10
Provozní napětí	[V]	5 DC
Proudový odběr	[mA]	150
Výstupy		
Elektrické provedení		TTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	20
Spínací frekvence	[kHz]	300
Fázový posun A a B	[°]	90
Měřicí / nastavovací rozsah		
Rozlišení		1024 rozlišení
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...100
Skladovací teplota	[°C]	-30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	98
Krytí		IP 64



Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RU-1024-I05/P1

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím	10 g (55...2000 Hz)


Mechanická data

Rozměry [mm]	Ø 58 / L = 46
Materiály	Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min]	12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm]	1
Referenční teplota [°C]	20
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6
Materiál hřídele	ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	20
Upevňovací příruba	Synchro-příruba

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR; Axialní

konektorové provedení: 1 x M23 (ifm 1001.1)



růžová (1)	B převrácený
modrá (2)	+5V Senzor
červená (3)	0-Index
černá (4)	0-Index převrácený
hnědá (5)	A
zelená (6)	A převrácený
fialová (7)	Porucha převrácený
šedá (8)	B
Pin 9	n.c.
bílá/zelená (10)	0V (Un)
bílá (11)	0V Senzor
hnědá/zelená (12)	+5V (Up)
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm	směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)
-------------------	---