

RN6050



Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN-1024-S24/L1B

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: RN6052

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 M4 Hloubka 5 mm



Vlastnosti výrobku

Rozlišení	1024 rozlišení; 1024 kroky; 10 Bit
Komunikační rozhraní	SSI-datové rozhraní
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	10

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 150
Max. počet otáček elektr. [U/min]	6000

Výstupy

Druh kódu	Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel))
Kódový signál	Datový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.); inkrementální signály; 2 sinusové inkrementální signály (A a B) ; fáze posunuta o 90°; 1 Vss 512 period signálu na otáčku

Měřicí / nastavovací rozsah

Rozlišení	1024 rozlišení; 1024 kroky; 10 Bit
-----------	------------------------------------


Rozhraní

Komunikační rozhraní	SSI-datové rozhraní
----------------------	---------------------



Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí

RN-1024-S24/L1B

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...85
Skladovací teplota	[°C]	-30...80
Krytí		IP 64
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům		100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím		10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiály		Hliník
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	12000
Max. počáteční krouticí moment	[Nm]	1
Referenční teplota	[°C]	20
Provedení hřídele		plná hřídel
Průměr hřídele	[mm]	10
Materiál hřídele		ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	20
Upozornění		
Upozornění	Vodiče/piny nepřipojeny (rozpínač) nesmí být použity	
Elektrické připojení		
Kabel: 1 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Axialní		
černá	n.c.	
červená	n.c.	
zelená	n.c.	
hnědá	n.c.	
hnědá/zelená	10...30V (Up)	
fialová	Takt	
žlutá	Takt převrácený	
Stínění	pouzdro	
bílá/zelená	0V (Un)	
modrý / černý	B+	
červený / černý	B-	
šedá	data	
zelený / černý	A+	
žlutý / černý	A-	
růžová	data převrácený	
diagramy a grafy		
Impulzní diagramm	 Takt data	