

Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

RO-0360-I05/N6U

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: ROP521 + E11855

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Rozlišení	360 rozlišení
Provedení hřídele	Jednostranně otevřená dutá hřídel
Průměr hřídele [mm]	12

Oblast nasazení

Funkční princip	inkrementální
-----------------	---------------

Elektrická data

Tolerance provozního napětí [%]	10
Provozní napětí [V]	5 DC
Proudový odběr [mA]	< 120

Výstupy

Elektrické provedení	TTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	20
Spínací frekvence [kHz]	300
Fázový posun A a B [°]	90

Měřicí / nastavovací rozsah

Rozlišení	360 rozlišení
-----------	---------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	98



Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

RO-0360-I05/N6U

Krytí	IP 64; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 64)
-------	---

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	200 g
Odolnost proti vibracím	30 g

Mechanická data

Hmotnost [g]	721,4
Rozměry [mm]	Ø 58 / L = 35,5
Materiály	Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min]	12000
Max. počáteční krouticí moment [Nm]	1
Referenční teplota [°C]	20
Provedení hřídele	Jednostranně otevřená dutá hřídel
Průměr hřídele [mm]	12
Hřídel	H7
Materiál hřídele	Nerezová ocel
Montážní hloubka hřídele [mm]	10
Max. axiální přesazení hřídele [mm]	1; (max. radiální vyrovnaní hřídele: ± 0,05 mm)


Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; použitelný jako radiální i axiální

hnědá	A
zelená	A převrácený
šedá	B
růžová	B převrácený
červená	0-Index
černá	0-Index převrácený
modrá	L+ Senzor
bílá	0V Senzor
hnědá/zelená	L+ (Up)
bílá/zelená	0V (Un)
fialová	Porucha převrácený
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)