


Položka již není dostupná - archívní záznam



Rozlišení	500 rozlišení
Provedení hřídele	Průchozí dutá hřídel
Průměr hřídele [mm]	10

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 150

Elektrické provedení		HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	20
Spínací frekvence	[kHz]	160
Typ ochrany proti zkratu		< 60 s
Fázový posun A a B	[°]	90

Rozlišení	500 rozlišení
-----------	---------------

Okolní teplota	[°C]	-30...93
Poznámka k okolní teplotě		Up < 18 V: -30...100 °C
Skladovací teplota	[°C]	-30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	98
Krytí		IP 64



Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí

RO-0500-I24/N11

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím	10 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Rozměry [mm]	Ø 58 / L = 55
Materiály	Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min]	12000
Max. počáteční kroutící moment [Nm]	2,5
Referenční teplota [°C]	20
Provedení hřídele	Průchozí dutá hřídel
Průměr hřídele [mm]	10
Hřídel	H7
Materiál hřídele	Nerezová ocel
Montážní hloubka hřídele [mm]	10
Max. axiální přesazení hřídele [mm]	1; (max. radiální vyrovnaní hřídele: ± 0,05 mm)

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR; Radialní

hnědá	A
zelená	A převrácený
šedá	B
růžová	B převrácený
červená	0-Index
černá	0-Index převrácený
modrá	10...30V Senzor
bílá	0V Senzor
hnědá/zelená	10...30V (Up)
bílá/zelená	0V (Un)
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)