


RS-0500-I24/NB



CE **UL**[®] US



Rotační snímač s plnou hřídele

RS-0500-I24/NB

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	30 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím	10 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Rozměry [mm]	Ø 40 / L = 83
Materiály	Hliník
Max. otáčky, mechanické [U/min]	10000
Max. počáteční kroutící moment [Nm]	1
Referenční teplota [°C]	20
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	6
Materiál hřídele	Nerezová ocel
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	20
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]	20


Elektrické připojení

Kabel: 0,4 m; Radialní

bílá	A
zelená	B
žlutá	0-Index
hnědá	10...30V (Up)
šedá	0V (Un)
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



Výstup A

Výstup B

0-Index