

## Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RV-1024-I24/N2

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Pozice referenční značky  
2 M3 Hloubka 5 mm



## Vlastnosti výrobku

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Rozlišení           | 1024 rozlišení |
| Provedení hřídele   | plná hřídel    |
| Průměr hřídele [mm] | 10             |

## Elektrická data

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
| Proudový odběr [mA] | 150        |

## Výstupy

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Elektrické provedení                         | HTL    |
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 50     |
| Spínací frekvence [kHz]                      | 300    |
| Typ ochrany proti zkratu                     | < 60 s |
| Fázový posun A a B [°]                       | 90     |

## Měřicí / nastavovací rozsah

|           |                |
|-----------|----------------|
| Rozlišení | 1024 rozlišení |
|-----------|----------------|

## Okolní podmínky

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Okolní teplota [°C]       | -30...85                          |
| Poznámka k okolní teplotě | při pevně uloženém kabelu: -30 °C |
| Skladovací teplota [°C]   | -30...100                         |
| Krytí                     | IP 64                             |



## Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RV-1024-I24/N2

## Schválení / zkoušky

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Odolnost vůči rázům     | 100 g (6 ms)        |
| Odolnost proti vibracím | 10 g (55...2000 Hz) |

## Mechanická data

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Rozměry [mm]                                          | Ø 58 / L = 46 |
| Materiály                                             | Hliník        |
| Max. otáčky, mechanické [U/min]                       | 12000         |
| Max. počáteční kroutící moment [Nm]                   | 1             |
| Referenční teplota [°C]                               | 20            |
| Provedení hřídele                                     | plná hřídel   |
| Průměr hřídele [mm]                                   | 10            |
| Materiál hřídele                                      | ocel (1.4104) |
| Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N]  | 10            |
| Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20            |

## Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; Radialní

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| hnědá        | A                  |
| zelená       | A převrácený       |
| šedá         | B                  |
| růžová       | B převrácený       |
| červená      | 0-Index            |
| černá        | 0-Index převrácený |
| modrá        | L+ Senzor          |
| bílá         | 0V Senzor          |
| hnědá/zelená | L+ (Up)            |
| bílá/zelená  | 0V (Un)            |
| fialová      | Porucha převrácený |
| Stínění      | pouzdro            |

## diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)