


## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ABH/6M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



### Vlastnosti výrobku

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Procesní připojení | M12 x 1 |
|--------------------|---------|

### Oblast nasazení

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| Média | Kapalná média; Plynná média; agresivní média |
|-------|----------------------------------------------|

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
|---------------|------|----------|

|                      |       |    |
|----------------------|-------|----|
| Odolnost proti tlaku | [bar] | 30 |
|----------------------|-------|----|

### Kapalná média

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
|---------------|------|----------|

### Plynná média

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| Teplota média | [°C] | -25...80 |
|---------------|------|----------|

### Elektrická data

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 |
|----------------------------------------|---------|

### Měřicí / nastavovací rozsah

#### Kapalná média

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Nastavovací rozsah | [cm/s] | 3...300 |
|--------------------|--------|---------|

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Největší citlivost | [cm/s] | 3...60 |
|--------------------|--------|--------|

#### Plynná média

|                    |        |            |
|--------------------|--------|------------|
| Nastavovací rozsah | [cm/s] | 200...2000 |
|--------------------|--------|------------|

### Přesnost / odchylky

|                   |         |    |
|-------------------|---------|----|
| Teplotní gradient | [K/min] | 15 |
|-------------------|---------|----|

### Reakční doby

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| Doba odezvy | [s] | 1...10 |
|-------------|-----|--------|

#### Kapalná média

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| Doba odezvy | [s] | 1...10 |
|-------------|-----|--------|

#### Plynná média

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| Doba odezvy | [s] | 1...10 |
|-------------|-----|--------|

### Okolní podmínky

|       |       |
|-------|-------|
| Krytí | IP 67 |
|-------|-------|

### Mechanická data

|         |            |
|---------|------------|
| Pouzdro | Typ závitů |
|---------|------------|



## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ABH/6M/PH

|                                        |      |                        |
|----------------------------------------|------|------------------------|
| Rozměry                                | [mm] | M12 x 1                |
| Označení závitů                        |      | M12 x 1                |
| Materiály                              |      | Hastelloy C-4 (2.4610) |
| Materiál, který je v kontaktu s médiem |      | Hastelloy C-4 (2.4610) |
| Procesní připojení                     |      | M12 x 1                |

### Příslušenství

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Dodané položky | Těsnění: 2 x AMF 30 |
|----------------|---------------------|


### Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

### Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| BK = | černá          |
| WH = | bílá           |
| GY = | šedá           |