


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG14ZBB/6M



Vlastnosti výrobku

Délka sondové tyče L	[mm]	42
Procesní připojení		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Oblast nasazení

Aplikace		vysoký teplotní rozsah; Sterilní prostředí
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Kapalná média		
Aplikace		vysoký teplotní rozsah; Sterilní prostředí
Teplota média	[°C]	0...120
Plynná média		
Teplota média	[°C]	0...100

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku		VS3000
--	--	--------

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L	[mm]	42
Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
Největší citlivost	[cm/s]	200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby


Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG14ZBB/6M

Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[let]	8648
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	485
Materiály		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Upozornění		
Upozornění		Schválení 3A je platné pouze při zamontování s adaptéry, které schválení 3A mají
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, Silikon; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá